

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)



Model : -

MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA  
D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

Producent : Dipol

DefSemiHidden="true"  
DefQFormat="false" DefPriority="99"  
LatentStyleCount="267">

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Normal" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="heading 1"  
>

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Title" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Subtitle" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Strong" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Emphasis"  
>

UnhideWhenUsed="false"

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

Name="Table Grid" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="No Spacing"  
/>

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Shading" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light List" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Grid" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Dark List" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Shading" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful List" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Grid" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Shading Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

Name="Light List Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Grid Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 2 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="List Paragraph" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Quote" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Intense Quote" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 2 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 2 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 3 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Dark List Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Shading Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful List Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Grid Accent 1" />

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Shading Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light List Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Grid Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 1 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 2 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 1 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 2 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 1 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 2 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 3 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Dark List Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Shading Accent 2"  
>

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful List Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Grid Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Shading Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light List Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Grid Accent 3" />

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 1 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 2 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 1 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 2 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 1 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 2 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 3 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Dark List Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Shading Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful List Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Grid Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Shading Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light List Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Grid Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 1 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 2 Accent 4" />

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 1 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 2 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 1 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 2 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 3 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Dark List Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Shading Accent 4"  
>

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful List Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Grid Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Shading Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light List Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Grid Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 1 Accent  
5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 2 Accent  
5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 1 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 2 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

Name="Medium Grid 1 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 2 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 3 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Dark List Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Shading Accent 5"  
/>

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful List Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Grid Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Shading Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light List Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Light Grid Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 1 Accent  
6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Shading 2 Accent  
6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 1 Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium List 2 Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 1 Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 2 Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Medium Grid 3 Accent 6" />

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Dark List Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Shading Accent 6"  
>

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful List Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
Name="Colorful Grid Accent 6" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Subtle  
Emphasis" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Intense  
Emphasis" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Subtle  
Reference" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Intense  
Reference" />

UnhideWhenUsed="false"  
QFormat="true" Name="Book Title"  
>

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:Standardowy;  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-qformat:yes;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;
```



MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

```
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";  
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
```

Monokular noktowizyjny D128 firmy Dipol to nowoczesny sprzęt noktowizyjny, który wyróżnia się wszechstronnością użytkowania, solidną budową, niezwykłą poręcznością oraz doskonałymi parametrami technicznymi. Zapoznaj się z niezwykłymi możliwościami tego wyjątkowego noktowizora! Nasadkę noktowizyjną D128 firmy Dipol cechuje: &nbsp; wszechstronność użytkowania &ndash; nasadka noktowizyjna D128 pełni głównie rolę sprzętu do obserwacji nocnej, może być trzymana w rękę lub, podobnie jak gogle noktowizyjne, montowana za pomocą specjalnego stelażu na głowie by uwolnić ręce, co ma nieocenione znaczenie w nocnej eksploracji terenów. W połączeniu z lunetą celowniczą nasadka D128 stanowi nieocenioną pomoc w prawidłowej ocenie zwierzyny łownej i nawet w zupełnych ciemnościach minimalizuje możliwość oddania strzału, który przysporzyłby zwierzynie jedynie niepotrzebnego bólu, nie zabijając jej. Komplet redukcji umożliwia montaż nasadki na większość lunet dostępnych na polskim rynku; sam montaż i demontaż nie trwa dłużej jak kilka sekund. nowoczesna technologia &ndash; nasadka D128 wyposażona została w zaawansowany przetwornik generacji II+, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

nasyconego, pełnego kontrastów obrazu wysokiej rozdzielczości. Noktowizor ten umożliwia analizę szczegółów budowy zwierziny łownej, umożliwiając tym samym właściwą jej identyfikację, na niejednorodnym tle obszarów leśnych oraz polnych, a także umożliwia rozpoznanie osób w terenie zabudowanym. wytrzymałość &ndash; ważną i praktyczną cechą monokularu/nasadki D128 jest jej zwarta i solidna obudowa wykonana z lekkiego stopu aluminium pokrytego powłoką gumową. Dzięki tej obudowie urządzenie jest bardziej odporne na wstrząsy (montaż na broni dużego kalibru), posiada podwyższoną wodoodporność (IPX4), a jego pełne elektroniki wewnątrz jest dobrze zabezpieczone. kompaktowość &ndash; dzięki swoim niewielkim rozmiarom nasadka D128 jest niezwykle poręcznym noktowizorem, bez problemu można ją nosić w kieszeni. Przy zastosowaniu montażu na głowę lub też do lunety w zasadzie nie odczuwa się jej wagi, która wynosi jedynie 340 gram!

Nasadka D128 posiada wszystkie cechy nowoczesnego noktowizora; jest mała i lekka, ma wiele możliwości użytkowych, a także oferuje doskonale parametry techniczne, dlatego też potrafi zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających konsumentów.

Dane techniczne:

- generacja: II+
- powiększenie: 1x
- ogniskowa: F27 mm
- rozdzielczość: 55-60 lp/mm
- pole widzenia: 40 st.
- zakres ostrości, m: od 0,25 ... nieskończoności
- wymiary: 129 x 55 x 68 mm

MONOKULARY NOKTOWIZYJNE > MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

## MONOKULAR / NASADKA NOKTOWIZYJNA D128 (55-60 lp/mm) (GEN 2+, 3)

- waga: 340 g
- zasięg wykrycia człowieka w świetle  $\frac{1}{4}$ ; księżycy: 700 m
- zasilanie: AA (LR6)
- czas pracy: 25 godzin

Elementy zestawu:

- nasadka noktowizor Dipol D128
- adapter DMK123 (łącznik nasadki + komplet pierścieni) (wariant)
- podstawka dodatkowego iluminatora
- bateria
- pokrowiec
- dokumentacja techniczna

Gwarancja 12 miesięcy.

**Cena : 8.900,00 zł Brutto ( 7.235,77 zł Netto)**

---

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 wrzesień 2011